

适用范围

用于泌尿科内窥镜手术，无创建立手术通道，辅助内窥镜与其他器械进入泌尿道，进行检查和治疗。主要用于肾结石，输尿管结石的排石等泌尿疾病的检查和治疗。



柔性尖端

采用平滑长锥形设计，更好地保护输尿管。外鞘与内芯无缝过渡，渐进扩张



PTFE

壁腔内层PTFE光滑处理可弯段平滑无缝衔接
负压逗石操作丝滑
出石头效率高



负压口滑盖设计

带有负压吸引口，滑盖控制，手动调整使用压力，改善手术视野



任意弯曲

可任意弯曲头端，预扩张与置鞘深度更确切、高效



刚性外鞘


管体内加强丝结构，柔性好，抗弯折，抗挤压，保证稳定有力的通过性，管体表面涂覆亲水涂层，降低进入阻力



负压吸引源

泌尿外科整体解决方案

Comprehensive Urological Surgery Solutions



公众号



网站

电话: 0755-23707593 Email: service@suigsci.com

研发中心: 深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路118号顺恒利大厦3层

制造中心: 深圳市宝安区新安街道留仙二路润恒电子厂区2号厂房三层

250912V1.0




深圳市世格赛思医疗科技有限公司
SURGSCI MEDICAL LTD.

一次性使用输尿管支架套装

DISPOSABLE URETERAL STENT KITS

粤械注准20232140149

- 进口高分子材料制成，产品柔韧性和抗折性优秀，生物相容性好；
- X光下产品的显影非常清晰直观;具有单、双端的开口设计,临床使用需求范围广；
- 产品规格齐全，配合多种导丝，方便进行各种临床手术；
- 配有固定夹，起到截止支架的作用，方便灵活，使用快捷。



规格型号	开口形式	支架规格	导线机固定夹
USJ 01 05	单 端	4.7 Fr	无
USJ 01 06	单 端	6.0 Fr	无
USJ 01 07	单 端	7.0 Fr	无
USJ 01 08	单 端	8.0 Fr	无
USJ 02 05	双 端	4.7 Fr	无
USJ 02 06	双 端	6.0 Fr	无
USJ 02 07	双 端	7.0 Fr	无
USJ 02 08	双 端	8.0 Fr	无

规格型号	开口形式	支架规格	导线机固定夹
USJ 01 05 T	单 端	4.7 Fr	有
USJ 01 06 T	单 端	6.0 Fr	有
USJ 01 07 T	单 端	7.0 Fr	有
USJ 01 08 T	单 端	8.0 Fr	有
USJ 02 05 T	双 端	4.7 Fr	有
USJ 02 06 T	双 端	6.0 Fr	有
USJ 02 07 T	双 端	7.0 Fr	有
USI 02 08 T	双 端	8.0 Fr	有

一次性使用微创扩张引流套件

DISPOSABLE MINIMALLY INVASIVE DILATATION DRAINAGE KITS

粤械注准20232031093

- 扩张管：硬度及韧性极佳，富于弹性，以2Fr逐级扩张，减少了插入时的阻力及肾脏损伤出血。
- 套管：结实，撕开顺畅，断面整齐，鞘内扩张器的锥形端长度短缩更有益于防止肾穿通的操作并发症出现。
- 导引针：针的前端经过特殊打磨加工穿刺针显影效果明显，穿刺锐利直进性好，且带刻度，便于定位。
- 导丝：前端柔软后端超硬，支撑性好，穿刺扩张时插入顺利不易脱出。




规格型号	鞘管规格 (Fr) (鞘管外径)	扩张管规格(Fr) (扩张管外径)	导引针规格(Ga)(导引针外径)	导丝规格(inch) (导丝外径)
UEDA18	18	8、10、12、14、16、18	无	无
UEDA20	20	10、12、14、16、18、20	无	无
UEDA22	22	12、14、16、18、20、22	无	无
UEDB18	18	8、10、12、14、16、18	18	0.035
UEDB20	20	10、12、14、16、18、20	18	0.035
UEDB22	22	12、14、16、18、20、22	18	0.035

一次性使用泌尿道用导丝

DISPOSABLE UROLOGICAL GUIDEWIRE

粤械注准20232020729

- 更好地帮助导丝进入输尿管管腔内,方便临床应用选择；
- 医用级PVP亲水涂层，激活后能吸附和保存水分，具有低阻力滑动性能，帮助导丝推进时有效降低表面摩擦力；
- 光滑柔软的圆头尖端设计，减少患者尿道等组织损伤；
- 镍钛记忆合金材料，强力支撑提供更好的跟踪性及操控性。



多规格满足临床差异化需求
(J型导丝、斑马导丝、泥鳅导丝)

规格型号	规格型号	规格型号	规格型号
UGWA01815	UGWA03215	UGWB02815	UGWC03215
UGWA01815J	UGWA03215J	UGWB03215	UGWC03215J
UGWA02515	UGWA03515	UGWB03515	UGWC03515
UGWA02515J	UGWA03515J	UGWB03815	UGWC03515J
UGWA02815	UGWA03815	UGWC02815	UGWC03815
UGWA02815J	UGWA03815J	UGWC02815J	UGWC03815J

一次性使用输尿管导引鞘

DISPOSABLE URETERAL ACCESS SHEATH

粤械注准20232021426

- 管材表面涂覆亲水涂层，可降低进入泌尿道的阻力，减少在反复交换器械的过程中对输尿管壁造成的损伤。
- 管体内有不锈钢丝加强结构，柔性好，抗弯折，抗挤压；
- 鞘管与扩张管平滑过渡，使插入更顺滑，有效提高置管率；
- 鞘管内置弹簧圈,有效提高推送性。



规格型号	鞘管内径(Fr)	鞘管内径(mm)	鞘管工作长度	规格型号	鞘管内径(Fr)	鞘管内径(mm)	鞘管工作长度
UASA1035	10	3.3	350	UASB1035	10	3.3	350
UASA1045	10	3.3	450	UASB1045	10	3.3	450
UASA1055	10	3.3	550	UASB1055	10	3.3	550
UASA1235	12	4.09	350	UASB1235	12	4.09	350
UASA1245	12	4.09	450	UASB1245	12	4.09	450
UASA1255	12	4.09	550	UASB1255	12	4.09	350
UASA1435	14	4.63	350	UASB1435	14	4.63	550
UASA1445	14	4.63	450	UASB1445	14	4.63	450
UASA1455	14	4.63	550	UASB1455	14	4.63	550